

## IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Câbles préconfectionnés avec 2x RJ45 en IP20, valable pour les applications de mesure intelligentes, Microline Cat.6 - extra mince (AWG30), non blindé, pour les espaces serrés, autres couleurs sur demande

### Informations générales de commande

Version	Câble de brassage Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.4 m, , droit, 6 kV
Référence	<a href="#">3195150004</a>
Type	IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV
Qté.	

## IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	0.4 m	Longueur (pouces)	15.748 inch
----------	-------	-------------------	-------------

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

## Normes

Norme de connecteur	IEC 60603-7
---------------------	-------------

## Normes générales

Norme de connecteur	IEC 60603-7
---------------------	-------------

## Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at
----------------------------	-----	------------	--------------------

## Constitution du câble

Couleur de la gaine	blanc	Section	4x2xAWG30/7
Blindage	U/UTP	Nombre de conducteurs	8
Isolation	PE	Diamètre de la gaine, max.	3.3 mm
Diamètre de la gaine, min.	2.9 mm	Matériau de la gaine	LSZH
Codage couleur	blanc / bleu, blanc / orange, blanc / vert, blanc / brun		

## Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Tenue aux huiles	No	Couleur	blanc
Halogène	Non	Résistance à la flamme	No

## Propriétés électriques du câble

Tension de choc nominale	6 kV	Catégorie	Cat. 6
--------------------------	------	-----------	--------

## Fiche de données

**IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV**

## Dessins

