

ADP 10


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Capot de protection profilé, RS 100 transparent, Hauteur de montage moyenne capot de protection profilé, Largeur: 2000 mm
Référence	4169320000
Type	ADP 10
GTIN (EAN)	4008190243517
Qté.	2 M

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	44 mm	Profondeur (pouces)	1.7323 inch
Hauteur	110 mm	Hauteur (pouces)	4.3307 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	433 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC

Caractéristiques générales

Couleur	transparent	Degré de protection	IP20 en condition installée
Tableau des couleurs (similaire)	-		

Note importante

Informations sur le produit

3 hauteurs sont disponibles pour le capot de protection profilé et les flasques de fermeture :

Montage TS sans protection : TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 Montage TS avec protection faible : TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
 Montage TS avec haute protection : TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
 Montage direct, sans/à faible/haute protection : 24 / 69 / 99 mm
 Dimensions du circuit imprimé
 épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 100 (+0,5) mm
 Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé - 4,5 mm
 Dimensions de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 1 mm
 Exemple :
 longueur du circuit imprimé 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

