



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Profilés, RS 80 gris gravier, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
Référence	4183130000
Type	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
Qté.	2 M

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	15.7 mm	Profondeur (pouces)	0.6181 inch
Hauteur	84 mm	Hauteur (pouces)	3.3071 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	412.5 g		

Températures

Température de fonctionnement	-15 °C...40 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC

Caractéristiques générales

Couleur	gris gravier	Degré de protection	IP00
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032	Possibilité d'enrobage	Non

Note importante

Informations sur le produit	<p>3 hauteurs sont disponibles pour le capot de protection profilé et les flasques de fermeture :</p> <p>montage TS sans protection : TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm</p> <p>Montage TS avec faible protection : TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm</p> <p>Montage TS avec protection élevée : TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm</p> <p>Montage direct sans/à faible/haute protection : 17 / 44 / 63 mm</p> <p>Dimensions du circuit imprimé :</p> <p>épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 67,8 (+0,2) mm</p> <p>Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé - 4,5 mm</p> <p>Dimensions de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 2 mm</p> <p>Exemple :</p> <p>longueur du circuit imprimé 160 mm, section RS = 155,5 mm, section ADP = 158 mm</p>
-----------------------------	---


PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

AP RF 80 LI - Plaque d'extrémité montage sur rail DIN côté gauche



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Type	AP RF 80 LI 2025	Version	
Référence	8156210000	Plaque d'extrémité, RS 80 gris gravier, Plaque d'extrémité DIN rail de	
GTIN (EAN)	4008190978198	montage gauche, Largeur: 30 mm	
Qté.	20 ST		

AP RF 80 RE - Plaque d'extrémité montage sur rail DIN côté droit



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Type	AP RF 80 RE 2025	Version	
Référence	8156200000	Plaque d'extrémité, RS 80 gris gravier, Plaque d'extrémité DIN rail de	
GTIN (EAN)	4008190175740	montage droit, Largeur: 30 mm	
Qté.	20 ST		


PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RF 180 - Pied à clipser




La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Type	RF 180 GR 7032	Version	
Référence	1773400000	Pied encliquetable, RS 80, RS 90, RS 100 gris gravier, Pied à encliqueter pour RS 80/90/100, Largeur: 17.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248140602		
Qté.	20 ST		

RS 80 - Logement profilé



Le profil RS 80 vous offre une large gamme d'options de montage, car le rail profilé et le montage sur paroi sont possibles. Cela permet une adaptation flexible à vos conditions et exigences en termes d'espace. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité.

Un autre avantage du profil RS80 est qu'il peut être coupé individuellement à la bonne taille. Cela vous offre la liberté de concevoir le système exactement selon vos besoins.

Informations générales de commande

Type	LKSC M2,9X13VZ	Version	
Référence	4011200000	Accessoires, Vis à tête cruciforme	
GTIN (EAN)	4032248415014		
Qté.	100 ST		