

RKDG D11 PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Jointz pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Jointz disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Insert étanche Field Power®, Joint pliable, IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM |
| Référence | 4323210000 |
| Type | RKDG D11 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248641215 |
| Qté. | 10 Pièce |

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 18 mm | Profondeur (pouces) | 0.7087 inch |
| Hauteur | 33.8 mm | Hauteur (pouces) | 1.3307 inch |
| Largeur | 46.7 mm | Largeur (pouces) | 1.8386 inch |
| Poids net | 25 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|
| Matériau de base | EPDM | Silicone | Non |
| Couleur | noir | Forme | Joint pliable |
| Degré de protection | IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Position de montage, conseils de montage | dans le slot d'étanchéité FieldPower® | Type de câble | rond |
| Diamètre du câble extérieur, min. | 9 mm | Diamètre du câble extérieur, max. | 11 mm |