RKDG D15 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joints pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Joints disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

Version	Insert étanche Field Power®, Joint pliable, IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM
Référence	<u>4323220000</u>
Туре	RKDG D15 PT6
GTIN (EAN)	4032248641222
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

RKDG D15 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Due fe us de con	18 mm	Desfer describes	0.7087 inch	
Profondeur Hauteur	33.8 mm	Profondeur (pouces)	1.3307 inch	
	46.7 mm	Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	1.8386 inch	
Largeur Poids net	23 g	Largeur (pouces)	1.0300 INCH	
Polas net	23 g			
Températures				
Température de stockage	-40 °C85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C85 °C	
Conformité environnementa	ale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
	<u> </u>			
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90	
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15	
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15	
ECLASS 14.0	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15	
Caractéristiques générales				
	50014	O.U.		
Matériau de base	EPDM ·	Silicone	Non	
Couleur	noir	Forme	Joint pliable	
Degré de protection	IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant	Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ	
Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower®	Type de câble	rond	
Diamètre du câble extérieur, min.	13 mm	Diamètre du câble extérieur, max.	15 mm	

Niveau du catalogue / Dessins