


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bornier de raccordement

- Conversion de l'automate PLC-5 1771 en connecteur(s) enfichable(s)
- Cartes à 10, 12, 18, 21 ou 40 points

Informations générales de commande

Référence	6720001400
Type	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
Qté.	1 Pièce

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	142 mm	Profondeur (pouces)	5.5905 inch
Hauteur	254 mm	Hauteur (pouces)	10 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	196 g		

Températures

Température de stockage	-20...60 °C	Température de fonctionnement	-20...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques nominales UL

Température de stockage UL, max.	50 °C	Température de fonctionnement UL, min.	5 °C
Température de fonctionnement UL, max.	50 °C	Température de stockage UL, min.	0 °C
Courant nominal I _{max}	5 A	Tension nominale UN	150 V UC

Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	150 V UC	Catégorie de surtension	II
Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	1.5 kV		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

[illegible]