SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Bornier de raccordement

- Conversion de l'automate PLC-5 1771 en connecteur(s) enfichable(s)
- Cartes à 10, 12, 18, 21 ou 40 points

Informations générales de commande

Référence	6720001400	
Туре	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH	
GTIN (EAN)	4050118765878	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

Weidmüller **₹**

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	142 mm	Profondeur (pouces)	5.5905 inch	
Hauteur	254 mm	Hauteur (pouces)	10 inch	
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch	
Poids net	196 g			
Températures				
Température de stockage	050 °C	Température de fonctionnement	050 °C	
Conformité environneme	ntale du produit		,	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52	
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-14-11-52	
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52	
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52	

27-14-11-52

ECLASS 15.0

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

Dessins

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com