

## RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec diode de roue libre ou filtre RC

## Informations générales de commande

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | D-SERIES, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, Raccordement enfichable |
| Référence  | <a href="#">7760056045</a>                                                     |
| Type       | RIM 3 110/230VAC LED                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248878147                                                                  |
| Qté.       | 10 Pièce                                                                       |

## RIM 3 110/230VAC LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E312083

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 32 mm   | Profondeur (pouces) | 1.2598 inch |
| Hauteur    | 12.5 mm | Hauteur (pouces)    | 0.4921 inch |
| Largeur    | 15.5 mm | Largeur (pouces)    | 0.6102 inch |
| Poids net  | 3.28 g  |                     |             |

## Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Données de mesure UL

Certificat N° (cURus) E312083

## Côté commande

|                       |                |                   |                |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tension nominale      | 110...230 V AC | Indicateur d'état | LED verte      |
| Circuit de protection | Circuit RC     | Filtre RC         | 100 Ω / 220 nF |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                |         |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Couleur                                   | noir                           |         |  |
| Composant de classe d'inflammabilité UL94 | Composante .                   | Boîtier |  |
|                                           | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-2     |  |

## Informations supplémentaires sur les agréments / standards


|                     |          |                       |         |
|---------------------|----------|-----------------------|---------|
| Certificat N° (CSA) | 80107692 | Certificat N° (cURus) | E312083 |
|---------------------|----------|-----------------------|---------|

## Caractéristiques de raccordement

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
|------------------------------------------|-------------------------|

## Dessins

### Schéma



### Dimensional drawing

