Fiche de données

CB 225/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.
• Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
• Conforme CEI 62275: 2006
• Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 12.5 x 225 mm, Polyamide 66, 1080 N
Référence	7940006077
Type	CB 225/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520176
Qté.	1000 Pièce

Fiche de données

CB 225/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E317499

Dimensions et poids

Profondeur	1.95 mm	Profondeur (pouces)	0.0768 inch
Hauteur	225 mm	Hauteur (pouces)	8.8582 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Poids net	7.14 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	57 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	1080 N	Diamètre de faisceau, max	57 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	243 lbf	Diamètre faisceau, min	7.5 mm

Note importante

Informations sur le produit	Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 20 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 50 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

Fiche de données

CB 225/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins