Fiche de données

TS15X5 ST K3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 155 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	8000003885
Type	TS15X5 ST K3
GTIN (EAN)	4050118652512
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

TS15X5 ST K3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	155 mm	Largeur (pouces)	6.1024 inch
Poids net	29.27 g		

Températures

Température de fonctionnement	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	Matériau de base	Acier
Cote de tampon	4,5 x 20 mm		

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	4,5 x 20 mm