

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction, Barrette de liaison équipée: Plaque de montage, valable pour dimensions de boîtier: K3, KLIPPON K3
Référence	8000004135
Type	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
Qté.	1 Pièce

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0.7874 inch
Hauteur	92 mm	Hauteur (pouces)	3.622 inch
Largeur	155 mm	Largeur (pouces)	6.1024 inch
Poids net	105 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C
--	--------	--	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0, 5VA	Matériau de base	autres
-------------------------------------	----------	------------------	--------

Caractéristiques générales

Couleur	Jaune moyen	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 1023		

Propriétés du boîtier

Nombre de pôles	12
-----------------	----

Boîtier

Matériau de base	autres
------------------	--------

Caractéristiques standard

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui	Produit de référence	BK 12/E
--	-----	----------------------	-------------------------

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

