

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Boîtier avec trou taraudé, 75 x 80 x 56.5, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 2 x M16x1,5, Perçages côté B: 2 x M16x1,5
Référence	8000004160
Type	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Qté.	1 Pièce

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	56.5 mm	Profondeur (pouces)	2.2244 inch
Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2.9527 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3.1496 inch
Poids net	265 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques des matériaux

Surface	non traité, brillant	Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre
---------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Degré de protection	IP66, IP67
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001		

Propriétés d'assemblage

Juxtaposable Non

Boîtier

Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre	valable pour rail profilé équipé	KL SET 6A4 S
Perçages côté C	aucun	Perçages côté D	aucun
Perçages côté A	2 x M16x1.5	valable pour rail profilé non équipé	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Perçages côté B	2 x M16x1.5		



Caractéristiques standard

Produit de référence [KLIPPON POK 080806](#)

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Bouchons obturateurs en plastique Ex e/i 7 joules



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	VP M16 EX SI 7J	Version
Référence	2066720000	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons
GTIN (EAN)	4050118415438	obturateurs, fermé, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30
Qté.	100 ST	min.), Polyamide 6