

KLIPPON POK2 2M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Boîtier avec trou taraudé, 75 x 110 x 56.5, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 2 x M20x1,5, Perçages côté B: 2 x M20x1,5
Référence	8000004161
Type	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
Qté.	1 Pièce

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	56.5 mm	Profondeur (pouces)	2.2244 inch
Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2.9527 inch
Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4.3307 inch
Poids net	340 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques des matériaux

Surface	non traité, brillant	Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre
---------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Degré de protection	IP66, IP67
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001		

Propriétés d'assemblage

Juxtaposable	Non
--------------	-----

Boîtier

Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre	valable pour rail profilé équipé	
Perçages côté C	aucun	Perçages côté D	aucun
Perçages côté A	2 x M20x1.5	valable pour rail profilé non équipé	TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
Perçages côté B	2 x M20x1.5		

Caractéristiques standard

Produit de référence	KLIPPON POK 081106
----------------------	------------------------------------

Dessins

