

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Boîtier avec trou taraudé, 75 x 160 x 56.5, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 4 x M20x1,5, Perçages côté B: 4 x M20x1,5
Référence	8000004162
Type	KLIPPON POK3 4M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986071
Qté.	1 Pièce

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	56.5 mm	Profondeur (pouces)	2.2244 inch
Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2.9527 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	428 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques des matériaux

Surface	non traité, brillant	Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre
---------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Degré de protection	IP66, IP67
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001		

Propriétés d'assemblage

Juxtaposable Non

Boîtier

Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre	valable pour rail profilé équipé	KL SET 18A4 S
Perçages côté C	aucun	Perçages côté D	aucun
Perçages côté A	4 x M20x1.5	valable pour rail profilé non équipé	TS15 147 KLIPPON POK3 CSS
Perçages côté B	4 x M20x1.5		

Caractéristiques standard



Produit de référence [KLIPPON POK 081606](#)

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bouchons obturateurs en plastique Ex e/i 7 joules



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	VP M20 EX SI 7J	Version
Référence	2066730000	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons
GTIN (EAN)	4050118415346	obturateurs, fermé, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30
Qté.	100 ST	min.), Polyamide 6

KSG BN O NI - version nickelée avec joint en néoprène



La KSG est prévue exclusivement pour le raccordement de câbles sans armature. Si le presse-étoupe du câble est commandé avec un joint en néoprène, une plage de températures comprise entre -35°C et +90°C est alors possible. En sélectionnant un joint en silicone, c'est une plage de températures comprise entre -60°C et +180°C qui est garantie. Le joint torique fourni du presse-étoupe est fabriqué dans le même matériau. Le matériau des joints permet d'atteindre des classes de protection IP 66 ou IP 68 à une profondeur de 25 mètres sous l'eau (2,5 bar). La KSG est admise pour l'encapsulation résistant à la pression Ex d et une sécurité Ex e accrue.

Informations générales de commande

Type	KSG M20 BN O NI 2 G20	Version
Référence	1911560000	KSG (presse-étoupe Ex Klippon standard), Raccord à vis, droit, M 20,
GTIN (EAN)	4032248539604	16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00
Qté.	20 ST	mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé

Filetage extérieur M20



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	ADAP EX M20-M16	Version	
Référence	1737560000	ADAP (adaptateurs, extensions et réductions), Adaptateur, M 20 ,M	
GTIN (EAN)	4008190957599	16, IP54, Laiton, nickelé	
Qté.	1 ST		