

KLIPPON POK51 4M20ABCSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Boîtier avec trou taraudé, 160 x 160 x 91, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 4 x M20x1,5, Perçages côté B: 4 x M20x1,5
Référence	8000004164
Type	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Qté.	1 Pièce

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	91 mm	Profondeur (pouces)	3.5827 inch
Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6.2992 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	1302 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques des matériaux

Surface	non traité, brillant	Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre
---------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Degré de protection	IP66, IP67
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001		

Propriétés d'assemblage

Juxtaposable	Non
--------------	-----

Boîtier

Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre	valable pour rail profilé équipé	KL SET 32W4 S , KL SET 38Z2.5 S
Perçages côté C	aucun	Perçages côté D	aucun
Perçages côté A	4 x M20x1.5	valable pour rail profilé non équipé	TS35 POK51 SET
Perçages côté B	4 x M20x1.5		

Caractéristiques standard

Produit de référence	KLIPPON POK 161609
----------------------	------------------------------------

Dessins

