

KLIPPON POK51 4M20ABCSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Boîtier avec trou taraudé, 160 x 160 x 91, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 4 x M20x1,5, Perçages côté B: 4 x M20x1,5
Référence	8000004164
Type	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Qté.	1 Pièce

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	91 mm	Profondeur (pouces)	3.5827 inch
Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6.2992 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	1302 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques des matériaux

Surface	non traité, brillant	Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre
---------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Degré de protection	IP66, IP67
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001		

Propriétés d'assemblage

Juxtaposable	Non
--------------	-----

Boîtier

Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre	valable pour rail profilé équipé	KL SET 32W4 S, KL SET 38Z2.5 S
Percages côté C	aucun	Percages côté D	aucun
Percages côté A	4 x M20x1.5	valable pour rail profilé non équipé	TS35 POK51 SET
Percages côté B	4 x M20x1.5		

Caractéristiques standard



Produit de référence	KLIPPON POK 161609
----------------------	------------------------------------

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bouchons obturateurs en plastique Ex e/i 7 joules



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	VP M20 EX SI 7J	Version
Référence	2066730000	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons
GTIN (EAN)	4050118415346	obturateurs, fermé, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Qté.	100 ST	

KSG BN O NI - version nickelée avec joint en néoprène



La KSG est prévue exclusivement pour le raccordement de câbles sans armature. Si le presse-étoupe du câble est commandé avec un joint en néoprène, une plage de températures comprise entre -35°C et +90°C est alors possible. En sélectionnant un joint en silicone, c'est une plage de températures comprise entre -60°C et +180°C qui est garantie. Le joint torique fourni du presse-étoupe est fabriqué dans le même matériau. Le matériau des joints permet d'atteindre des classes de protection IP 66 ou IP 68 à une profondeur de 25 mètres sous l'eau (2,5 bar). La KSG est admise pour l'encapsulage résistant à la pression Ex d et une sécurité Ex e accrue.

Informations générales de commande

Type	KSG M20 BN O NI 2 G20	Version
Référence	1911560000	KSG (presse-étoupe Ex Klippon standard), Raccord à vis, droit, M 20,
GTIN (EAN)	4032248539604	16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé
Qté.	20 ST	

Filetage extérieur M20



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplaçant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	ADAP EX M20-M16	Version
Référence	1737560000	ADAP (adaptateurs, extensions et réductions), Adaptateur, M 20 ,M
GTIN (EAN)	4008190957599	16, IP54, Laiton, nickelé
Qté.	1 ST	