

## STB 3 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Différents types de boîtes à bornes sont disponibles pour l'installation de signaux / alimentations ou de distributeurs dans les zones à risque d'explosion. Les boîtes à bornes sont des équipements antidéflagrants homologués pour une utilisation en zone Ex 0, 1, 2 et 20, 21, 22. Elles sont certifiées conformes aux dernières normes internationales Ex e, Ex ia et Ex tb. Grâce à leur configuration spécifique, ces boîtes à bornes constituent la solution optimale pour toutes les applications. Sélectionnez vous-même dans l'aperçu des produits la solution qui vous convient ! Combinez le boîtier, avec ou sans trous taraudés, un rail de montage approprié ou des bornes à bande prémontées. Nous avons rassemblé pour vous une sélection réduite, mais nous sommes heureux de vous configurer une solution sur mesure.

Particularités :

- Disponible dans une large gamme de versions pour répondre aux besoins des clients
- D'autres homologations internationales sont également disponibles, en plus des homologations IECEx et ATEX
- Une qualité accrue grâce à l'utilisation de produits de base reconnus de la marque Klippon®

### Informations générales de commande

Version	Klippon STB (Small Terminal Box), Boîte à bornes, Coffret inox, Hauteur: 190 mm, Largeur: 190 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), poli miroir, argent
Référence	<a href="#">8000028396</a>
Type	STB 3 EXE
GTIN (EAN)	4050118593341
Qté.	1 Pièce

## STB 3 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments CE; ATEX; IECEX

## Dimensions et poids

Profondeur	100 mm	Profondeur (pouces)	3.937 inch
Hauteur	190 mm	Hauteur (pouces)	7.4803 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7.4803 inch
Diamètre	8 mm	Cote de fixation hauteur	95 mm
Cote de fixation largeur	215 mm	Épaisseur du paroi, min.	1.5 mm
Épaisseur du paroi, max.	1.5 mm	Poids net	2830 g

## Températures

Température ambiante -40 °C...40 °C Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Équipement vertical

WDU 4 / ZDU 4 1x18, 2 x PE

## Numéros de certificat du boîtier

Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)	IBExU 07ATEX1 148	Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEX)	IECEX IBE09.0019
Identification	Ex eb IIC T6 Gb		

## Caractéristiques des matériaux

Surface	poli miroir	Matériau de base	Acier inoxydable 1.4404 (316L)
---------	-------------	------------------	--------------------------------

## Caractéristiques générales

Couleur	argent	Degré de protection	IP66
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001		

## Boîtier

Matériau de base	Acier inoxydable 1.4404 (316L)	Perçages côté C	aucun
Plaque signalétique pour repérage	Polyester avec couche de finition en aluminium	Perçages côté D	aucun

## STB 3 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Perçages côté A	4 x M20	Perçages côté B	4 x M20, 1 x BDX
-----------------	---------	-----------------	------------------

### Caractéristiques standard


Version	Coffret inox	Produit de référence	<a href="#">KLIPPON STB 3 SS</a> , <a href="#">WDU 4</a> , <a href="#">WPE 4</a> , <a href="#">KLIPPON BDX M20 S</a>
---------	--------------	----------------------	--

## STB 3 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## STB 3 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Presse-étoupes en laiton Ex e



Presse-étoupes en laiton, indiqués pour l'utilisation en zones explosibles Ex e (sécurité accrue). Ils ont été testés selon les dernières normes et standards IEC/EN 60079-0, et ont également reçu la certification ATEX.

### Informations générales de commande

Type	VG M20 EXE MS	Version
Référence	<a href="#">1460050000</a>	VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4050118266085	
Qté.	50 ST	

### Matériau du joint en chloroprène, -40 °C - +70 °C



Les presse-étoupes de polyamide sont adaptés à une utilisation dans les zones à risque d'explosion Ex e (sécurité accrue) et Ex i (sécurité intrinsèque). Weidmüller propose une famille de produits sans restrictions et en plus de la conformité aux standards, le presse-étoupe excelle grâce à sa résistance aux chocs accrue de 4/7 Joules et une plage de température possible jusqu'à -60°C sans restrictions. Ils ont été testés au regard des normes actuelles et de la directive EN 60079-0, et, ils ont également reçu les certifications ATEX et IECEx.

### Informations générales de commande

Type	VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	Version
Référence	<a href="#">2721980000</a>	VG Exe 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exe), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4050118821215	
Qté.	50 ST	
Type	VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	Version
Référence	<a href="#">2721960000</a>	VG Exe 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exe), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4050118820492	
Qté.	50 ST	
Type	VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	Version
Référence	<a href="#">2721970000</a>	VG Exe 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exe), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4050118821208	
Qté.	50 ST	

## STB 3 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Bouchons obturateurs en plastique Ex e/i 7 joules



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

#### Informations générales de commande

Type	VP M20 EX SI 7J	Version	
Référence	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons	
GTIN (EAN)	4050118415346	obturateurs, fermé, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30	
Qté.	100 ST	min.), Polyamide 6	

### Bouchons d'obturation en laiton, VP tête HEXAGONALE Ex e/d



Les bouchons d'obturation de la série VP constituent une méthode pour remplir les entrées inutilisées dans les équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

#### Informations générales de commande

Type	VP-HEX M20-EX W	Version	
Référence	<a href="#">1218950000</a>	VP (bouchon aveugle Klippon Ex avec tête hexagonale), Bouchons	
GTIN (EAN)	4050118075571	obturateurs, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, Laiton, nickelé	
Qté.	24 ST		

### Écrous en plastique, noir



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

#### Informations générales de commande

Type	SKMU M20 K SW	Version	
Référence	<a href="#">1736930000</a>	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 20, 6 mm,	
GTIN (EAN)	4008190956400	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
Qté.	100 ST		

## STB 3 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Type	SKMU M20 MS	Version	
Référence	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 20, 3 mm, Laiton,	
GTIN (EAN)	4008190956479	nickelé	
Qté.	100 ST		