

TS35X7.5 ST FPC 20 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 165 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	8000037557
Type	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR
GTIN (EAN)	4050118653212
Qté.	20 Pièce

TS35X7.5 ST FPC 20 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	165 mm	Largeur (pouces)	6.4961 inch
Poids net	60 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Fixation de montage	vissé