

TS35X7.5 ST FPC 40 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Figure similaire

Accessoires**Informations générales de commande**

| | |
|------------|--|
| Version | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 365 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Référence | 8000037560 |
| Type | TS35X7.5 ST FPC 40 HOR |
| GTIN (EAN) | 4050118653243 |
| Qté. | 20 Pièce |

TS35X7.5 ST FPC 40 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 7.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.2953 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1.378 inch |
| Largeur | 365 mm | Largeur (pouces) | 14.3701 inch |
| Poids net | 132.5 g | | |

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Résistance du matériau | 1 mm | Instruction de montage | Montage direct |
| Normes | DIN EN 60715 | Surface | zingué, chromé |
| Matériau de base | Acier | Fixation de montage | vissé |