

TS15X5 ST MPC1217 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Figure similaire

Accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 4.13 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	8000037598
Type	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Qté.	20 Pièce

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch
Hauteur	0.59 mm	Hauteur (pouces)	0.0232 inch
Largeur	4.13 mm	Largeur (pouces)	0.1626 inch
Poids net	18.28 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Fixation de montage	vissé