

## TS15X5 ST FPC 20 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 235 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<a href="#">8000037604</a>
Type	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
Qté.	20 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	235 mm	Largeur (pouces)	9.252 inch
Poids net	28.96 g		

### Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

### Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Fixation de montage	vissé