

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35 x 7.5, TS 35, Largeur: 98 mm, sans perçage longitudinal, avec perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	8000037607
Type	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
Qté.	20 Pièce

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	98 mm	Largeur (pouces)	3.8583 inch
Poids net	22 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Caractéristiques générales

Instruction de montage	Montage direct	Normes	DIN EN 60715
Surface	zingué, chromé	Matériau de base	Acier
Fixation de montage	vissé		