TS 15X5 ST MPC 1725 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 147 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<u>8000037608</u>
Туре	TS 15X5 ST MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653205
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

TS 15X5 ST MPC 1725 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	7.5 mm	Due form de un (marcas)	0.2953 inch	
Hauteur	7.5 mm 35 mm	Profondeur (pouces)	1.378 inch	
	147 mm	Hauteur (pouces)	5.7874 inch	
Largeur Poids net	1.5 g	Largeur (pouces)	5.7874 IIICII	
i olus not	1.5 g			
Températures				
			·	
Température de fonctionnement				
Temperature de remementement				
Conformité environneme	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
REACH SVHC		•		
		•		
		•		
		•		
Classifications		•	EC001285	
Classifications ETIM 6.0	Pas de SVHC au-dess	us de 0,1 % en poids	EC001285 EC001285	
Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0	Pas de SVHC au-dess EC001285	us de 0,1 % en poids ETIM 7.0		
Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Pas de SVHC au-dess EC001285 EC001285	us de 0,1 % en poids ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001285	
Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	Pas de SVHC au-dess EC001285 EC001285 EC001285	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001285 27-40-06-02	

Caractéristiques générales

ECLASS 15.0

Instruction de montage	Montage direct	Normes	DIN EN 60715
Surface	zingué, chromé	Matériau de base	Acier
Fixation de montage	vissé		

27-40-06-02

Date de création 12.11.2025 09:28:39 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins