TS35X15 ST K51



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 203 mm, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<u>8000073094</u>
Туре	TS35X15 ST K51
GTIN (EAN)	4064675337058
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

TS35X15 ST K51



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	203 mm	Largeur (pouces)	7.9921 inch
Poids net	140 g		
Températures			
Température de fonctionnement			
Conformité environneme	ntale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		
Caractéristiques générale	es		
Résistance du matériau	1.5 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	à revêtement de zinc
MOIIIIGS	DIN EN 007 15		galvanique et passivé
Matériau de base	Acier		
Caractéristiques générale	es accessoires		
Résistance du matériau	1.5 mm	Surface	à revêtement de zinc
 Matériau de base	Acier		galvanique et passivé
iviateriau ue pase	Aciei		

Niveau du catalogue / Dessins