

## TS35X15 ST K52

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 140 mm, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<a href="#">8000073095</a>
Type	TS35X15 ST K52
GTIN (EAN)	4064675337065
Qté.	20 Pièce

## TS35X15 ST K52

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	97.1 g		

## Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1.5 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier		

## Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1.5 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier		