

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque
Référence	8000086576
Type	PV SUN COVER 30/19/18
GTIN (EAN)	4064675845164
Qté.	1 Pièce

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	291 mm	Profondeur (pouces)	11.4567 inch
Hauteur	351 mm	Hauteur (pouces)	13.8189 inch
Largeur	269 mm	Largeur (pouces)	10.5905 inch
Poids net	3060 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Matériel

Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)
------------------	-------------------------

Dessins



PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Coffrets de raccordement générateur CC sans fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2791930000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072973	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-
Qté.	1 ST	étoupe
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2791920000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072966	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2866300000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675603986	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Version
Référence	2791950000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072997	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 ST	surtension II, Presse-étoupe
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Version
Référence	2791940000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072980	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 ST	surtension II, WM4C
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Version
Référence	2866310000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675603993	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 ST	surtension II, MC4-Evo 2
Type	PVN1M1I3S0FXV100TXPX10	Version
Référence	2683140000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699920	3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Interrupteur-
Qté.	1 ST	sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN1M1I3S0FXV101TXPX10	Version
Référence	2683200000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties
GTIN (EAN)	4050118700190	par MPP, Protection surtension I / II, Interrupteur-sectionneur, WM4C,
Qté.	1 ST	1000 V
Type	PVN1M1I3S0FXV200TXPX10	Version
Référence	2683340000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700114	3 sorties par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN1M1I3S0FXV201TXPX10	Version
Référence	2683400000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700121	3 sorties par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	Interrupteur-sectionneur, WM4C

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Type	PVN1M1I3SXFV100TXPX10	Version
Référence	2683110000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699722	3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN1M1I3SXFV101TXPX10	Version
Référence	2683170000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700077	3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN1M1I3SXFV200TXPX10	Version
Référence	2683310000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700039	3 sorties par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	Presse-étoupe
Type	PVN1M1I3SXFV201TXPX10	Version
Référence	2683370000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700022	3 sorties par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	WM4C
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2866320000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604006	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2866360000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604044	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2866340000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604020	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Version
Référence	2866330000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604013	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Version
Référence	2866370000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604051	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Version
Référence	2866350000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604037	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN1M2I4SXFV100TXPX10	Version
Référence	2737590000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4032248395569	1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN1M2I4SXFV101TXPX10	Version
Référence	2737580000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4050118824865	1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN1M2I4SXFV200TXPX10	Version
Référence	2791870000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4064675072911	1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	Presse-étoupe

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	PVN1M2I4SXFV2O1TXPX10	Version
Référence	2791860000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4064675072904	1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	WM4C