

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35 x 15, Largeur: 120 mm, sans perçage longitudinal, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<a href="#">8000135662</a>
Type	TS35X15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987089968
Qté.	1 Pièce

## TS35X15 ST 120 K42

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	120 mm	Largeur (pouces)	4.7244 inch
Longueur	120 mm	Longueur (pouces)	4.7244 inch
Poids net	84 g		

## Températures

Température de fonctionnement
-------------------------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1.5 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	selon EN 60715	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	6,3 x 20 mm

## Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1.5 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	6,3 x 20 mm