

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Protection solaire
Référence	8000143243
Type	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
Qté.	1 Pièce

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	136.5 mm	Profondeur (pouces)	5.374 inch
Hauteur	224.5 mm	Hauteur (pouces)	8.8386 inch
Largeur	241 mm	Largeur (pouces)	9.4882 inch
Poids net	2000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids


Classifications

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Matériel

Matériau de base Acier inoxydable

Dessins



PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Coffrets de raccordement générateur CC sans fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN DC 1I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2914580000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4099986542020	1 entrée / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 1I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2882160000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675675778	1 entrée / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2791930000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072973	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2866300000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675603986	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2791920000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072966	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Version
Référence	2791950000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072997	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Version
Référence	2866310000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675603993	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Version
Référence	2791940000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675072980	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2866320000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604006	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-étoupe
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2866360000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604044	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2866340000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604020	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Version
Référence	2866330000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604013	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 ST	surtension II, Presse-étoupe
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Version
Référence	2866370000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604051	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 ST	surtension II, MC4-Evo 2
Type	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Version
Référence	2866350000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675604037	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 ST	surtension II, WM4C
Type	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2890560000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675878407	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Presse-
Qté.	1 ST	étoupe
Type	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Version
Référence	2890320000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675877967	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	