

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Protection solaire, Interrupteur-sectionneur
Référence	8000143244
Type	PV SUNCOVER 20/20/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111836
Qté.	1 Pièce

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments

ROHS **Conforme****Dimensions et poids**

Profondeur	136.5 mm	Profondeur (pouces)	5.374 inch
Hauteur	224.5 mm	Hauteur (pouces)	8.8386 inch
Largeur	241 mm	Largeur (pouces)	9.4882 inch
Poids net	2872 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS **Conforme sans exemption**
REACH SVHC **Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids**

Classifications

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

MatérielMatériau de base **Acier inoxydable**

Dessins



PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Coffrets de raccordement générateur CC sans fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Version
Référence	2890590000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675878438	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Interrupteur-
Qté.	1 ST	sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Version
Référence	2890350000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675877998	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Interrupteur-
Qté.	1 ST	sectionneur, MC4-Evo 2
Type	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Version
Référence	2890470000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4064675878315	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Interrupteur-
Qté.	1 ST	sectionneur, WM4C