


**PV SUNCOVER 30/40/18 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Informations générales de commande**

Version	Photovoltaïque, Protection solaire, Interrupteur-sectionneur
Référence	<a href="#">8000144192</a>
Type	PV SUNCOVER 30/40/18 SW
GTIN (EAN)	4099987126588
Qté.	1 Pièce

**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Profondeur	191.5 mm	Profondeur (pouces)	7.5394 inch
Hauteur	324.5 mm	Hauteur (pouces)	12.7756 inch
Largeur	441 mm	Largeur (pouces)	17.3622 inch
Poids net	4900 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**Matériel**

Matériau de base	Acier inoxydable
------------------	------------------

### PV SUNCOVER 30/40/18 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Drawings

