Fiche de données

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, 400 V, 4 pôles, TT, TN-S, No enclosure
Référence	8000194925
Type	GRID PROTECTION KIT 4105
GTIN (EAN)	4069165129236
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	CE

Dimensions et poids

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2.5591 inch
Hauteur	90.5 mm	Hauteur (pouces)	3.563 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	0 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Textes de description

Texte descriptif long	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Mounting kit for installation in an electrical distribution board. Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2

Boîtier

Valable pour la construction de panneaux de distribution	Yes

Caractéristiques électriques

Réseau basse tension	TN-S, TT	Tension nominale	400 V
Fréquence	50 Hz		

Raccordement

Nombre de pôles	4	Section croisée du fil, max.	4 mm²
Raccordement	Raccordement vissé		

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Fusible



En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

Informations générales de commande

Type	G 20/6.30A/F	Version
Référence	0431400000	Fusible pour courant faible, rapide, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qté.	10 ST	