

## FBK 10/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

Le câble de commande pré-confectionné est équipé de connecteurs femelles à 10 ou 40 pôles débrochables conformes à la norme IEC 603/1 DIN 41 651. Ils sont utilisés entre autres pour le raccordement de l'adaptateur frontal de l'API aux interfaces actives ou passives de Weidmüller. Ils sont disponibles en différentes longueurs.

### Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
Référence	<a href="#">8235380000</a>
Type	FBK 10/200 RK
GTIN (EAN)	4008190264604
Qté.	1 Pièce

## FBK 10/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	127 g
-----------	-------

### Températures

Température de stockage	-10...70 °C	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------	-------------------------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Données générales

Longueur du câble	2 m	Adapté pour	Signaux numériques
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYY
Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P	Nombre de pôles, min.	10 pôles
Interface API	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P	Section du conducteur	0.14 mm <sup>2</sup>

### Données électriques

Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Tension nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Résistance	55 mΩ/m

### Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

## FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Interfaces pour signaux de sortie



Éléments d'interface RS F40 ou RS F10 pour 32 ou 8 signaux, qui permettent, grâce à un relais, d'isoler les signaux provenant de l'API avec les capteurs et les actionneurs d'installation.


Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Raccordement à ressort ou vissé.
- Signaux groupés par octets.
- Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

## Informations générales de commande

Type	RS F40 16RS OUT 24VDC	Version
Référence	<a href="#">8224181001</a>	RCL314024, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248063338	
Qté.	1 ST	
Type	RS F40 16RS OUT 24VDC E	Version
Référence	<a href="#">8224191001</a>	RCL314024, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248159888	
Qté.	1 ST	

## Interfaces digitales directes d'entrée/sortie



Éléments d'interfaces passives RS F40 ou RS F10 pour 32 ou 8 signaux, qui permettent le raccordement efficace des périphériques (capteurs et actionneurs) aux modules d'entrée et de sortie de l'API avec des câbles pré-confectionnés.


Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Raccordement à ressort ou vissé.
- Signaux groupés par octets.
- Technique à 1, 2 ou 3 fils.
- Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

## Informations générales de commande

Type	RS F10 I/O8 LD LPK2	Version
Référence	<a href="#">8224260000</a>	Interface, RSF, 1 fil, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4008190208127	
Qté.	1 ST	

## Interfaces pour signaux de sortie



Éléments d'interface RS F40 ou RS F10 pour 32 ou 8 signaux, qui permettent, grâce à un relais, d'isoler les signaux provenant de l'API avec les capteurs et les actionneurs d'installation.

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Raccordement à ressort ou vissé.
- Signaux groupés par octets.
- Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

## FBK 10/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	RS F10 8R OUT 24VDC	Version	
Référence	<a href="#">832980000</a>	DOLD OW5691, Raccordement vissé	
GTIN (EAN)	4008190337216		
Qté.	1 ST		

### Adaptateur frontal pour API S7



Les adaptateurs frontaux se raccordent rapidement et de manière fiable sur les cartes d'E/S SIEMENS S7 300/400. Ils offrent une solution économique de raccordement des modules d'interface actifs et passifs.

- Cordon pré-confectionné 4x10 ou 1x 40 pôles.
- Alimentation séparée de la tension d'alimentation via des blocs de jonction à raccordement vissé.
- Séparation des potentiels par cavaliers débrochables.

### Informations générales de commande

Type	SIM S7/400 FB40 2.0M	Version	
Référence	<a href="#">8335900200</a>		
GTIN (EAN)	4008190915759		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/400 FB40 2.5M	Version	
Référence	<a href="#">8335900250</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190072094		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/400 FB40 3.0M	Version	
Référence	<a href="#">8335900300</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4032248016426		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Version	
Référence	<a href="#">8335910200</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190072773		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Version	
Référence	<a href="#">8335910250</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190073213		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Version	
Référence	<a href="#">8335910300</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190073497		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Version	
Référence	<a href="#">8335910500</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P	
GTIN (EAN)	4008190915704		
Qté.	1 ST		

## FBK 10/200 RK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Interfaces digitales directes d'entrée/sortie



Éléments d'interfaces passives RS F40 ou RS F10 pour 32 ou 8 signaux, qui permettent le raccordement efficace des périphériques (capteurs et actionneurs) aux modules d'entrée et de sortie de l'API avec des câbles pré-confectionnés.


Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Raccordement à ressort ou vissé.
- Signaux groupés par octets.
- Technique à 1, 2 ou 3 fils.
- Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

### Informations générales de commande

Type	RS F10 I/O8 LMZF	Version
Référence	<a href="#">8428870000</a>	Interface, RSF, 1 fil, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4008190030582	
Qté.	1 ST	
Type	RS F40 I/O32 LMZF	Version
Référence	<a href="#">8428880000</a>	Interface, RSF, 1 fil, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4008190032210	
Qté.	1 ST	
Type	RS F10 INIT8 LD LMZF	Version
Référence	<a href="#">8428890000</a>	Interface, RSF, 3 fils, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4008190032005	
Qté.	1 ST	
Type	RS F40 INIT32 LD LMZF	Version
Référence	<a href="#">8428900000</a>	Interface, RSF, 3 fils, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4008190030384	
Qté.	1 ST	
Type	RS F40 INIT32 LMZF	Version
Référence	<a href="#">8430980000</a>	Interface, RSF, 2 fils, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4008190036188	
Qté.	1 ST	

### Interfaces pour signaux de sortie



Éléments d'interface RS F40 ou RS F10 pour 32 ou 8 signaux, qui permettent, grâce à un relais, d'isoler les signaux provenant de l'API avec les capteurs et les actionneurs d'installation.

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Raccordement à ressort ou vissé.
- Signaux groupés par octets.
- Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

### Informations générales de commande

Type	RS F10 8RS OUT LMZF	Version
Référence	<a href="#">8430990000</a>	FUJITSU NYP-24WK, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4008190027551	
Qté.	1 ST	

## FBK 10/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	RS F40 32RS OUT LMZF	Version	
Référence	<a href="#">843100000</a>	FUJITSU NYP-24WK, Raccordement à ressort	
GTIN (EAN)	4008190032753		
Qté.	1 ST		

## Adaptateur frontal pour API S7



Les adaptateurs frontaux se raccordent rapidement et de manière fiable sur les cartes d'E/S SIEMENS S7 300/400. Ils offrent une solution économique de raccordement des modules d'interface actifs et passifs.

- Cordon pré-confectionné 4x10 ou 1x 40 pôles.
- Alimentation séparée de la tension d'alimentation via des blocs de jonction à raccordement vissé.
- Séparation des potentiels par cavaliers débrochables.

## Informations générales de commande

Type	SIM S7/300 FB40 2.0M	Version	
Référence	<a href="#">8433290200</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190094195		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB40 2.5M	Version	
Référence	<a href="#">8433290250</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190097424		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB40 3.0M	Version	
Référence	<a href="#">8433290300</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190113001		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB40 5.0M	Version	
Référence	<a href="#">8433290500</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190120252		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Version	
Référence	<a href="#">8433310200</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190058494		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Version	
Référence	<a href="#">8433310250</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190059941		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Version	
Référence	<a href="#">8433310300</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190064204		
Qté.	1 ST		
Type	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Version	
Référence	<a href="#">8433310500</a>	Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190069032		
Qté.	1 ST		

## FBK 10/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Micro interface digital



Adaptateur spécifique à connecter aux produits MICROSERIE RELAYS avec un câble à connecteur plat 10 pôles ou Sub-D 15 pôles.

## Informations générales de commande

Type	MI8DO-Z SUB D15S	Version
Référence	<a href="#">8773570000</a>	Connecteur débrochable IEC 60603/DIN41612, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4032248442102	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DI-Z F10 S	Version
Référence	<a href="#">8773530000</a>	Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4032248442065	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DI-Z SUB D15S	Version
Référence	<a href="#">8773490000</a>	Connecteur débrochable IEC 60603/DIN41612, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4032248442010	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DI-S SUB D15S	Version
Référence	<a href="#">8773460000</a>	Connecteur débrochable IEC 60603/DIN41612, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248441990	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DO-S SUB D15S	Version
Référence	<a href="#">8773550000</a>	Connecteur débrochable IEC 60603/DIN41612, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248442089	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DO-Z F10 S	Version
Référence	<a href="#">8773620000</a>	Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4032248442157	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DO-S F10 S	Version
Référence	<a href="#">8773600000</a>	Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248442133	
Qté.	1 ST	
Type	MI8DI-S F10 S	Version
Référence	<a href="#">8773510000</a>	Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248442034	
Qté.	1 ST	

## FBK 10/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Ligne de contrôle préconfectionnée



Le câble de commande pré-confectionné est équipé de connecteurs femelles à 10 ou 40 pôles débrochables conformes à la norme IEC 603/1 DIN 41 651. Ils sont utilisés entre autres pour le raccordement de l'adaptateur frontal de l'API aux interfaces actives ou passives de Weidmüller. Ils sont disponibles en différentes longueurs.

## Informations générales de commande

Type	FBK 40/500 RK	Version
Référence	<a href="#">8235350000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190267759	40P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 40/100 RK	Version
Référence	<a href="#">8216350000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190190392	40P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 10/500 RK	Version
Référence	<a href="#">8235440000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264666	10P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 10/400 RK	Version
Référence	<a href="#">8235420000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264642	10P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 10/350 RK	Version
Référence	<a href="#">8235410000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264635	10P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 40/300 RK	Version
Référence	<a href="#">8216390000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264697	40P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 40/150 RK	Version
Référence	<a href="#">8216360000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264673	40P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 40/400 RK	Version
Référence	<a href="#">8216410000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264710	40P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 40/200 RK	Version
Référence	<a href="#">8216370000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190263584	40P
Qté.	1 ST	
Type	FBK 40/350 RK	Version
Référence	<a href="#">8216400000</a>	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264703	40P
Qté.	1 ST	

## Fiche de données

### FBK 10/200 RK



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	FBK 40/250 RK	Version	
Référence	<a href="#">8216380000</a>		Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE 10
GTIN (EAN)	4008190264680		40P
Qté.	1 ST		