

## RIM 4 6/24VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit




Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCL, Module LED, Varistance de protection, Tension nominale: 6...24 V UC, Raccordement enfichable
Référence	<a href="#">8713780000</a>
Type	RIM 4 6/24VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390151
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2025-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	<a href="#">CXX V 71</a>

## RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223759

## Dimensions et poids

Profondeur	34.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3583 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Poids net	2.8 g		

## Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

## Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Données de mesure UL

Certificat N° (cURus) E223759

## Côté commande

Tension nominale	6...24 V UC	Indicateur d'état	LED verte
Circuit de protection	Varistor		

## Caractéristiques générales

Couleur noir

## Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes UL508 Certificat N° (cURus) E223759

## Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement enfichable


**RIM 4 6/24VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Schéma**



**Dimensional drawing**

