

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Prise de raccordement, version pour connecteurs débrochables SnapIn Var.6 selon CEI 61076-3-106 en plastique

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, Prise de raccordement, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence	8808370000
Type	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 90 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C
Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECCLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750	Composition	Prise de raccordement vissable y compris module RJ45 avec coupe et sertissage
Circuit	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

Caractéristiques techniques du module RJ45

Circuit EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 6
----------------------------	------------	---------------------	------------------------

Dessins

Dessin coté



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Presses pour connecteurs modulaires



Presses pour connecteurs modulaires des systèmes WE et DEC

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Trois fonctions en un seul outil

Informations générales de commande

Type	TT 8 RS MP 8	Version
Référence	920280000	Presses, Pince à sertir les contacts
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qté.	1 ST	

Sets - RJ45

Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106 Var.6 en plastique avec insert RJ45



Informations générales de commande

Type	IE-P-IP67	Version
Référence	8808380000	Prise de raccordement, Prise mâle, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248505968	11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Qté.	1 ST	