

## IE-P-IP67


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106  
Var.6 en plastique avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, Prise mâle, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence	<a href="#">8808380000</a>
Type	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Qté.	1 Pièce

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 29 g

## Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Prise mâle	Circuit	EIA/TIA T568 A
Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel
Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

## Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
----------------------------	------------	---------------------	---------------------------------------


**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**



## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Presses pour connecteurs modulaires



Presses pour connecteurs modulaires des systèmes WE et DEC

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Trois fonctions en un seul outil

### Informations générales de commande

Type	TT 8 RS MP 8	Version	
Référence	<a href="#">9202800000</a>	Presses, Pince à sertir les contacts	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Qté.	1 ST		

### RJ45 crimp



Connecteur débrochable à sertir RJ45 selon CEI 60603-7-51 pour diamètre extérieur jusqu'à 1,05 mm

### Informations générales de commande

Type	IE-PM-RJ45-TH	Version	
Référence	<a href="#">1963580000</a>	Connecteur RJ45 à sertir, Connecteur sans manchon anticoudage,	
GTIN (EAN)	4032248645688	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
Qté.	100 ST		

## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

### Sets - RJ45

Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106  
 Var.6 en plastique avec insert RJ45



### Informations générales de commande

Type	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Version
Référence	<a href="#">8829450000</a>	Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le bas, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
Qté.	1 ST	
Type	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Version
Référence	<a href="#">8829440000</a>	Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le haut, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
Qté.	1 ST	
Type	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Version
Référence	<a href="#">8808440000</a>	Bride de montage, Module RJ45à bride, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026	
Qté.	1 ST	
Type	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Version
Référence	<a href="#">8808450000</a>	Bride de montage, Bride de prolongateur, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033	
Qté.	1 ST	