

IE-P-IP67


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106
Var.6 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, Prise mâle, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
Référence	8808380000
Type	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Qté.	1 Pièce

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 29 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C
 Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Prise mâle	Circuit	EIA/TIA T568 A
Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel
Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
----------------------------	------------	---------------------	---------------------------------------


IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Presses pour connecteurs modulaires



Presses pour connecteurs modulaires des systèmes WE et DEC

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Trois fonctions en un seul outil

Informations générales de commande

Type	TT 8 RS MP 8	Version	
Référence	9202800000	Presses, Pince à sertir les contacts	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Qté.	1 ST		

RJ45 crimp



Connecteur débrochable à sertir RJ45 selon CEI 60603-7-51 pour diamètre extérieur jusqu'à 1,05 mm

Informations générales de commande

Type	IE-PM-RJ45-TH	Version	
Référence	1963580000	Connecteur RJ45 à sertir, Connecteur sans manchon anticoudage,	
GTIN (EAN)	4032248645688	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
Qté.	100 ST		

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Pièces opposées

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106
 Var.6 en plastique avec insert RJ45



Informations générales de commande

Type	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Version
Référence	8829450000	Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le bas, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
Qté.	1 ST	
Type	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Version
Référence	8829440000	Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le haut, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
Qté.	1 ST	
Type	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Version
Référence	8808440000	Bride de montage, Module RJ45 à bride, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026	
Qté.	1 ST	
Type	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Version
Référence	8808450000	Bride de montage, Bride de prolongateur, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033	
Qté.	1 ST	