

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106
Var.6 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride de montage, Bride de prolongateur, 90° vers le haut, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence	8829440000
Type	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Qté.	1 Pièce

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 50 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C
 Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45 90°;
Description de l'article	Bride de prolongateur, 90° vers le haut	Composition	Bride de montage avec cadre de montage et module RJ45 femelle-femelle 90°, vers le haut couvercle imperdable
Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Catégorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Surface du contact	Or sur nickel
Type de montage	Armoire de distribution, Distribution box	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
----------------------------	------------	---------------------	---------------------------------------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	--	----------------


IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté




IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Module / prolongateur RJ45



Connecteur débrochable IE en IP20 pour conducteurs en cuivre et fibre optique

Informations générales de commande

Type	IE-XRJ45/IDC	Version	
Référence	8808330000	Insert d'embase, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
Qté.	1 ST		