

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Connexion transversale pour les prises de la RCM
RIDERSERIES

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCM, Connexion transversale
Référence	8870850000
Type	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1.1024 inch
Poids net	1.1 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-45 °C...70 °C
Température de fonctionnement		Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	12 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	blanc
Nombre des blocs de jonction pontés	2	Nombre de pôles	2
Pas en mm (P)	25.50 mm	Type de montage	enfiché

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Caractéristiques générales

Couleur	blanc
---------	-------


Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	25.50 mm
---------------	----------

Dessins

Exemple d'utilisation


How to install cross connection



Plug cross connection direct
into wire-connection opening

Brancher les connexions transversales
dans les raccordements de câbles

Exemple d'utilisation



Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

Ponts de connexions transversales sur la
même connexion de l'embase voisine