

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Le produit n'est plus disponible, Fiche technique pour information seulement



Informations générales de commande

Référence	8943120000
Type	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W
GTIN (EAN)	4032248752713
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-06-04T00:00:00+02:00

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	55.5 mm	Largeur (pouces)	2.185 inch
Longueur	125 mm	Longueur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	425 g		

Températures

Température de stockage	-40...70 °C	Température ambiante	...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002024
----------	----------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort	Type des composants	Résistance
----------------------	------------------------	---------------------	------------

Coordination de l'isolation (EN50178)

Degré de pollution	2
--------------------	---

Entrée

Résistance	8 x 3,6 kΩ 1 W
------------	----------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort
----------------------	------------------------

Raccordement installation

Type de la connexion	Raccordement à ressort	Longueur de dénudage	7 mm
Plage de raccordement, max.	1 mm ²	Plage de raccordement, min.	0.08 mm ²