

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI
60603-7-51

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Référence | 8946920000 |
| Type | IE-TO-RJ45-C |
| GTIN (EAN) | 4032248734801 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E471884

Dimensions et poids

Poids net 52.1 g

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose | Humidité | Humidité relative de 0 à 93 % |

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000313 | ETIM 9.0 | EC000313 |
| ETIM 10.0 | EC000313 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|---|---|---|
| Produit de référence | IE-BI-RJ45-C | Raccordement 1 | RJ45 |
| Raccordement 2 | RJ45 | Composition | Raccordement de potentiel commutable entre module / prolongateur et rail de montage |
| Circuit | Prolongateur | Couleur | Gris clair |
| Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3 | 250 ms-2 | Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4 | 50 ms-2sinusoïdale (9... 500 Hz) |
| Humidité | Humidité relative de 0 à 93 % | Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957 |
| Catégorie | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | Matériau des contacts | Acier à ressorts, Ni 1,2 µm |
| Surface du contact | Au ≥ 0,8 µm | Type de montage | TS 35 |
| Blindage | Oui | Degré de protection | IP20 |
| Cycles d'enfichage | 750 (RJ45) | | |

Normes générales

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 60603-7-51 | N° de certificat (cULus) | E471884 |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------|

Propriétés électriques

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | Rigidité diélectrique, contact - blindage | ≥ 1500 V AC/DC |
| Rigidité diélectrique, contact - contact | ≥ 1000 V AC/DC | Résistance d'isolation | 500 MΩ |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|----------------------------|-----|------------|----------------------------------|
| Courant admissible à 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | conforme à la norme IEEE 802.3af |
|----------------------------|-----|------------|----------------------------------|


IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



Dessin



IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 9/11 K MC NE WS | Version |
| Référence | 1857440000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | 66, Couleur: blanc, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |