



Sortie du rail profilé, jonction LC duplex conçue selon
61754-20

Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise FO pour rail, LC-Duplex, multimode, GOF, FOP, IP20
Référence	8947010000
Type	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
Qté.	10 Pièce

IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	32.5 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d804b481-7e9c-49d7-824d-c29fa84add98

Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques générales

Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Type de montage	TS 35	Degré de protection	IP20
Cycles d'enchâssage	1000	Type de fibre	multimode, GOF, FOP
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	LC Duplex
Raccordement 2	LC Duplex		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Dessins

Dessin coté

