IE-XR-RJ45/RJ45-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connecteur débrochable IE en IP20 pour conducteurs en cuivre et fibre optique

Informations générales de commande

Version	Bride de montage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence	<u>8952950000</u>
Туре	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
Qté.	24 Pièce

IE-XR-RJ45/RJ45-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Poids net	21.33 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose			
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications	l as de SVIIC au-dessus de	o, i 70 eri polus	
Ciassifications			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		27
Caractéristiques générales			
Raccordement 1	RJ45	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP20	Force d'insertion	≤ 30 N
Cycles d'enfichage	750		
Normes générales			
Norme de connecteur	IEC 60603-7-5		
Propriétés électriques			
D' : .	100 0	British Rd at a second	> 4500 V AC /DC
Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Courant admissible à 50 °C	1 A
PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at		

Niveau du catalogue / Dessins

IE-XR-RJ45/RJ45-2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

