

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

Version	Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	9002170000
Type	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2025-12-30T00:00:00+01:00

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	44 mm	Hauteur (pouces)	1.7323 inch
Largeur	208 mm	Largeur (pouces)	8.189 inch
Poids net	280.78 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de coupe sans écrasement. Coupe des connexions transversales de la série Z Weidmüller.	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	35 mm ²
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	6 AWG	Câble cuivre - souple, max.	16 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	70 mm ²
Câble cuivre, max. Ø	14 mm		