

KT ZQV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

Version	Cutting tool for one-hand operation
Référence	9002170000
Type	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Qté.	1 Pièce

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	208 mm
Poids net	280.78 g

Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur (pouces)	1.7323 inch
Largeur (pouces)	8.189 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECCLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de coupe sans écrasement. Coupe des connexions transversales de la série Z Weidmüller.	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	2 AWG
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	6 AWG
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG
Câble cuivre, max. Ø	14 mm

Câble cuivre - rigide, max.	35 mm ²
Câble cuivre - souple, max.	16 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max.	70 mm ²