

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9003500000
Type	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
Qté.	1 Pièce

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm
Hauteur	135 mm
Largeur	82 mm
Poids net	106.38 g

Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur (pouces)	5.3149 inch
Largeur (pouces)	3.2283 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à dénuder avec 6 jeux de couteau
--------------------------	--

Outil à dénuder

Type de câble	Conducteur avec isolant spécial
Diamètre du conducteur min.	0.2 mm
Plage de dénudage AWG, min.	32 AWG
Section de raccordement du conducteur, max.	0.82 mm ²

Diamètre du conducteur max.	1.3 mm
Plage de dénudage AWG, max.	18 AWG
Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Section de raccordement du conducteur, min.	0.03 mm ²

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Exemple d'utilisation



M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accessoires / pièces de rechange



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Type	MEHA KP GE M-D-SPX	Version
Référence	9003600000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190140274	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP RT M-D-SPX	Version
Référence	9003610000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190058272	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP GN M-D-SPX	Version
Référence	9003620000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190130527	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP BL M-D-SPX	Version
Référence	9003630000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190094256	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP SW M-D-SPX	Version
Référence	9003640000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190020507	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP WS M-D-SPX	Version
Référence	9006970000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248363711	
Qté.	1 ST	