

## MEHA KP BL M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

### Informations générales de commande

Version	Accessoires, Jeu de couteaux
Référence	<a href="#">9003630000</a>
Type	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190094256
Qté.	1 Pièce

## MEHA KP BL M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	11.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Longueur	26 mm	Longueur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	3.68 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Mini-Duro-Stripax jusqu'à AWG20 pour PTFE
--------------------------	--

## Outil à dénuder

Type de câble	Conducteur avec isolant spécial	Diamètre du conducteur max.	0.92 mm
Diamètre du conducteur min.	0.88 mm	Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm	Couleur	bleu