

**MEHA KP SW M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Jeu de couteaux
Référence	<a href="#">9003640000</a>
Type	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190020507
Qté.	1 Pièce

## MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Dimensions et poids

Profondeur	16 mm
Hauteur	11.5 mm
Largeur	26 mm
Longueur	26 mm
Poids net	3.68 g

Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur (pouces)	1.0236 inch
Longueur (pouces)	1.0236 inch

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509
ECLASS 15.0	21-04-48-91

ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 14.0	21-04-48-91

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Mini-Duro-Stripax jusqu'à AWG18 pour PTFE
--------------------------	--

## Outil à dénuder

Type de câble	Conducteur avec isolant spécial
Diamètre du conducteur min.	1 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm

Diamètre du conducteur max.	1.21 mm
Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Couleur	noir