

**M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

avec conducteur interne de 1 mm de  $\varnothing$

Longueur de dénudage réglable avec une butée

ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage

**Informations générales de commande**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Version                   | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| Référence                 | <a href="#">9003750000</a>          |
| Type                      | M-D-STRIPAX LWL                     |
| GTIN (EAN)                | 4008190068042                       |
| Qté.                      | 1 Pièce                             |
| Statut de livraison       | Supprimé                            |
| Dernière date de commande | 2025-11-29T00:00:00+01:00           |

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 16 mm   | Profondeur (pouces) | 0.6299 inch |
| Hauteur    | 135 mm  | Hauteur (pouces)    | 5.3149 inch |
| Largeur    | 82 mm   | Largeur (pouces)    | 3.2283 inch |
| Poids net  | 96.73 g |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Description de l'article | Outil à dénuder pour fibres optiques |
|--------------------------|--------------------------------------|

## Outil à dénuder

|                             |                                                        |                                                                  |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Type de câble               | Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm Ø | Diamètre du conducteur max.                                      | 1 mm   |
| Plage de dénudage AWG, max. | 18 AWG                                                 | Longueur de dénudage, maximale                                   | 7.5 mm |
| Couleur                     | gris                                                   | Section de raccordement du conducteur, 0.78 mm <sup>2</sup> max. |        |