

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



avec conducteur interne de 1 mm de ø
Longueur de dénudage réglable avec une butée
ouverture automatique des mâchoires de serrage après le
dénudage

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9003750000
Type	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
Qté.	1 Pièce

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm
Hauteur	135 mm
Largeur	82 mm
Poids net	96.73 g

Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur (pouces)	5.3149 inch
Largeur (pouces)	3.2283 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder pour fibres optiques
--------------------------	--------------------------------------

Type de câble	Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm Ø	Diamètre du conducteur max.	1 mm
Plage de dénudage AWG, max.	18 AWG	Longueur de dénudage, maximale	7.5 mm
Couleur	gris	Section de raccordement du conducteur, max.	0.78 mm ²

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



avec conducteur interne de 1 mm de ø
Longueur de dénudage réglable avec une butée
ouverture automatique des mâchoires de serrage après le
dénudage

Informations générales de commande

Type	MEHA KP LWL M-D-SPX	Version
Référence	9003760000	Accessoires, Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4008190055110	
Qté.	1 ST	