

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



avec conducteur interne de 1 mm de \varnothing
Longueur de dénudage réglable avec une butée
ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9003750000
Type	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Qté.	1 Pièce

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5.3149 inch
Largeur	82 mm	Largeur (pouces)	3.2283 inch
Poids net	96.73 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder pour fibres optiques
--------------------------	--------------------------------------

Outil à dénuder

Type de câble	Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm Ø	Diamètre du conducteur max.	1 mm
Plage de dénudage AWG, max.	18 AWG	Longueur de dénudage, maximale	7.5 mm
Couleur	gris	Section de raccordement du conducteur, max.	0.78 mm ²

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange



avec conducteur interne de 1 mm de \varnothing
Longueur de dénudage réglable avec une butée
ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage

Informations générales de commande

Type	MEHA KP LWL M-D-SPX	Version	
Référence	9003760000	Accessoires, Couteau de rechange	
GTIN (EAN)	4008190055110		
Qté.	1 ST		